



Kapupánt csavar, tővigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M5X80

Cikkszám	55501.050.080
Márka	-
UBB	500571727311
UNSPSC	31161612
EAN	8715494123846
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	80 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈603
ISO	≈8677

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	80
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Műszaki rajz

