



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M4X16

Cikkszám	56420.040.016
Márka	-
UBB	950353323039
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863195
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	16 mm
Osztály	6.6
Színes	Fehér
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	Poliamid (nejlon)
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
DIN	85

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	16
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Műszaki rajz

