



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN ≈963 A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M3X30

Cikkszám	56440.030.030
Márka	-
UBB	950353540343
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863744
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	6.6
Színes	Fehér
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	Poliamid (nejlon)
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki rajz

