



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN ≈963 A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M5X10

Cikkszám	56440.050.010
Márka	-
UBB	950353329648
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863874
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Osztály	6.6
Színes	Fehér
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők	Poliamid (nejlon)
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

