



Rugós hernyócsavar, golyóval, hornyolt Rozsdamentes acél M12X22

Cikkszám	56951.120.022
Márka	-
UBB	950373203146
UNSPSC	31160000
EAN	8715492872623
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M12
Hosszúság (L) (mm)	22
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

h	2.5
n	2
P	1.75
Rugónyomás, N	30-55

Műszaki rajz

