



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Fekete Horganyzott cink/ rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt M8X21X20

Cikkszám	58031.081.020
Márka	-
UBB	500689496890
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080816
csom. 4	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Színes	Fekete
D1_MM	21mm
Anyag	Cinköntvény/ rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	1.4305
Felületkezelés	Műanyag bevonatú
Menetek	Metrikus menet
Info	Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Fényes rozsdamentes acél.

Szabványok

Műszaki specifikációk

A	79
A1	90
D	16

Műszaki rajz

D1	21
D2	22
D3	17
H	37
H2	23
H3	57.5
H4	61.5
H1	10
Fogak száma	22
L	20
X	8

