



KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Rozsdamentes acél M8X80

Cikkszám	58722.080.080
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500690043368
-----	--------------

UNSPSC	31162807
--------	----------

EAN	4059245022687
-----	---------------

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	--------------------------

Műszaki adatok

D1_MM	8mm
-------	-----

Anyag	Rozsdamentes acél
-------	-------------------

Info	Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Gomba formájú gomb és nyomó gomb rozsdamentes acél 1.4305. Golyóg rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból. Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzívált. A csap 58 +4 HRC-ra edzett. Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon
------	---

Szabványok

lévő lyukakba
csúsztathatjuk.
A gomb
felengedésével a
golyók záródnak,
biztosítva így a
kötést. A rögzítő
csapokhoz
összekötő kábel is
kapható. Nyíróerő
dupla nyíróerő
 $(F) = S \cdot \tau \cdot a_B$
max. Kiegészítők:
Biztonsági spirál
kábel K0367.10200
Tartókábel
hurokkal K0367.
Kulcstartó gyűrű
K0367.15/19/23
Persely golyós
rögzítő csapokhoz
K0724.

Műszaki specifikációk

Fogadó nyílás (H11)	8
D	20.6
D1	8
D2	9.42
D3	11.9
D4	5.8
L1	8
L2	23.4
L3	16
L	80
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN	63.8

Műszaki rajz

