



Fischer Üthető anker Rozsdamentes acél A4 EA II M10 A4

Cikkszám	63321.100.001
Márka	-
UBB	500504265637
UNSPSC	31162101
EAN	4006209484142
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Rozsdamentes acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	EA II

Info	do = Fúrófej névleges átmérőjet = Ajánlott fúrási mélységL (hef) = Effektív rögzítési mélységlsmin. = Min. becsavarási mélységlsmax. = Max. becsavarási mélységkN = Terhelhetőség kN- ban 8.8 & amp; A4-70 as csavar esetén.Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm.A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).A jóváhagyásnak csak a könnyű
------	--

Szabványok

álmennyezetre
vonatkozó részét
kell figyelembe
venni. Kérésre
a jóváhagyás
megkapható a
további műszaki
adatokhoz.

Műszaki specifikációk

d-D	M10
d _o	12
h _{ef}	40
kN	6.1
L (mm)	40
l _s (max.)	17
l _s (min.)	10
t	43
T _{inst}	15
Típus	EA II M10 A4

Műszaki rajz

