



Fischer Horgonycsavar Acél Horganyzott FAZII10/20

Cikkszám	63323.100.020
Márka	-
UBB	500504261008
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949825
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FAZ II

Info

do= Fúróbetét
 névleges átmérőMin.
 td= Ajánlott fúrási
 mélységhef=
 Tényleges rögzítési
 mélységtfix= A
 rögzített tartozék
 vastagságas =
 Összes hibávalKN
 = Terhelés kNA
 megengedhető
 terhelés egyetlen
 kihorgonyzóra
 érvényes repedezett
 betonban (húzásnak
 kitett zóna),
 C20/25 beton
 osztállyal, beleértve
 a részleges γ_f =
 1,4 biztonsági
 tényezőt, és ha az
 Scr, N és a Ccr,
 N van számításba
 véve.A végső
 számításoknak ki
 kell elégíteniük a

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	105
Min. td	100
Gyűrű ø	20
s	17
tfix	20
Típus	FAZII10/20

Műszaki rajz

