



Fischer Horgonycsavar Acél Horganyzott FAZII12/100

Cikkszám	63323.120.100
Márka	-
UBB	500504262170
UNSPSC	31162101
EAN	4006209954706
csom. 20	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FAZ II

Info

do= Fúróbetét
névleges átmérőMin.
td= Ajánlott fúrás
mélységhef=
Tényleges rögzítési
mélységtfix= A
rögzített tartozék
vastagságas =
Összes hibávalKN
= Terhelés kNA
megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba
véve.A végső
számításoknak ki
kell elégíteniük a

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M12
d ₀	12
hef	70
kN	7.6
L (mm)	200
Min. td	195
Gyűrű ø	24
s	19
tfix	100
Típus	FAZII12/100

Műszaki rajz

