


Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 10/50 (10X126)



Cikkszám	63324.100.050
Márka	-
UBB	500504269282
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408551
csom. 20	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	126 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FBN II

Info

do = Fúróbetét
névleges átmérőfix
= A rögzített tartozék
vastagságahef =
Tényleges rögzítési
mélységMin. td
= Ajánlott fúrás
mélységkN =
Terhelés kNA
megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba

Szabványok

véve. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók. A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki specifikációk

d-D	M10
do	10
hef	50
kN	6.1
L (mm)	126
Min. td	118
Gyűrű ø	20
tfix	50
Típus	10/50 (10X126)

Műszaki rajz

