


Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Rozsdamentes acél A4 10/50 (10X126)



Cikkszám	63325.100.050
Márka	-
UBB	500571969533
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087444
csom. 20	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Rozsdamentes acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FBN II

Szabványok

Info	do = Fúróbetét névleges átmérőfix = A rögzített tartozék vastagságahef = Tényleges rögzítési mélységMin. td = Ajánlott fúrási mélységkN = Terhelés kNA megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ_f= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell
------	--

végezni az erők
újraszámítását
a műszaki
irányelvek vagy a
számítási szoftver
felhasználásával,
amelyek kérésre
megkaphatók. A
végső
számításoknak ki
kell elégíteniük a
teljes European
Technical Approval
(ETA – Európai
műszaki jóváhagyás)
előírásait, kérésre ez
a jóváhagyás szintén
megkapható.

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
do	10
hef	50
kN	6.1
L (mm)	126
Min. td	118
Gyűrű ø	20
tfix	50
Típus	10/50 (10X126)

Műszaki **rajz**

