


Fischer Zykon dübel Acél Horganyzott FZA 12X40 M8/15



Cikkszám	63445.120.040
Márka	-
UBB	950372063236
UNSPSC	31162101
EAN	4006209607152
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FZA

Szabványok

Info	Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm Nagy megengedhető túrés az összeszereléshez a húzásnak kitett zónában! A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges $\gamma_f = 1,4$. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a
------	--

számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók. A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki **specifikációk**

Beton $\geq$ C20/25	2.4
d-D	M8
Furat mélység	40
Fúró $\varnothing$ (FZUB típus)	12
Befogási tartomány (max.)	15
Tinst	20
Típus	FZA 12X40 M8/15

Műszaki **rajz**

