

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N5X30MM



Cikkszám	63611.050.030
Márka	-
UBB	950372039087
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503959
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5 mm
Hossz	30 mm
Színes	Assorted
Anyag	Műanyag
Felületkezelés	Horganyzott
Típuszám	N-Z
Info	A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Tégla Mz12	0.14
------------	------

Műszaki rajz

Sejtesített 0.03
könnyűbeton $\geq$ PB2,
PP2 (G2)

Sejtesített 0.5
könnyűbeton $\geq$ PB4,
PP4 (G4)

Beton C20/25 0.16

D (mm) 5

Furat mélység (min) 45

Fúró $\varnothing$ 5

Befogási tartomány 5
(max.)

L (mm) 30

Szeg méret 3.5

Habsalak zúzalék V4 0.05

Mészhomok téglá 0.14
KS12

Típus N5X30

