

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N10X160MM



Cikkszám	63611.100.160
Márka	-
UBB	950372017539
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503485
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	10 mm
Hossz	160 mm
Színes	Assorted
Anyag	Műanyag
Felületkezelés	Horganyzott
Típuszám	N-Z
Info	A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Tégla Mz12	0.3
------------	-----

Műszaki rajz

Sejtesített 0.1
könnyűbeton $\geq$ PB2,
PP2 (G2)

Sejtesített 1.2
könnyűbeton $\geq$ PB4,
PP4 (G4)

Beton C20/25 0.33

D (mm) 10

Furat mélység (min) 175

Fúró $\varnothing$ 10

Befogási tartomány 110
(max.)

L (mm) 160

Szeg méret 7

Habsalak zúzalék V4 0.16

Mészhomok téglá 0.33
KS12

Típus N10X160Z

