



DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Rozsdamentes acél A2 M5X16

Cikkszám	67110.050.016
Márka	-
UBB	500654595262
UNSPSC	31162400
EAN	8712423011847
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M5
Hosszúság (L) (mm)	16
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	7500 D
-----	--------

Műszaki specifikációk

d_c (max.)	10.4
k (max.)	4.5
P	0.80
s	8

Műszaki rajz

