

Beton horgony süllyesztett fej, BT típus Acél Horganyzott 10X75MM



Cikkszám	70564.100.075
Márka	-
UBB	500679569177
UNSPSC	31162101
EAN	
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	10 mm
Hossz	75 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Típuszám	BT
Info	d = Fúróbetét névleges átmérő. Nrec = Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban. s = Összes hibával. tfix = A rögzített tartozék vastagsága.

Szabványok

Műszaki specifikációk

D (mm)	10
dk	24.5
L (mm)	75
Nrec	2.6
s	8
tfix	20

Műszaki rajz

