



Bosch Lip & spur drill 4X40 MM

Cikkszám	B4974.040.040
Márka	-
UBB	500577122541
UNSPSC	23241639
EAN	3165140059077
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz	75
Átmérő fúró	4
A tengely átmérője	4
Tartórendszer	Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz	43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas	Nem
Középfúróval	Nem
Műanyaghoz alkalmas	Nem
Alkalmas acélhoz	Nem
Alkalmas betonhoz	Nem
Alkalmas kerámiához	Nem
Alkalmas öntöttvashoz	Nem
Alkalmas fához	Igen
Alkalmas színesfémekhez	Nem
Alkalmas kőhöz	Nem
Alkalmas üveghez	Nem
Kétoldalas fúró	Nem

Szabványok

Dugós tengely lapos Igen
véggel

EA RODV

Alkalmas fűráshoz Nem

Hűtőcsatornával Nem

Alkalmas Nem
csempékhez

Spirálfúró Igen

Gyorszárral Nem