

## Bosch Fúrószár 4X50X115MM



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | B4996.040.115            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500623559662             |
| UNSPSC   | 20111603                 |
| EAN      | 3165140028073            |
| csom. 5  | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Teljes hossz                  | 110      |
| Átmérő fúró                   | 4        |
| Tartórendszer                 | SDS-plus |
| Vágási hossz                  | 50       |
| Vágópengék száma              | 2        |
| Rozsdamentes acélhoz alkalmas | Nem      |
| Középfúróval                  | Nem      |
| Műanyaghoz alkalmas           | Nem      |
| Alkalmas acélhoz              | Nem      |
| Alkalmas betonhoz             | Igen     |
| Alkalmas kerámiához           | Nem      |
| Alkalmas öntöttvashoz         | Nem      |
| Alkalmas fához                | Nem      |
| Alkalmas színesfémekhez       | Nem      |
| Alkalmas kőhöz                | Igen     |
| Alkalmas üveghez              | Nem      |
| Kétoldalas fúró               | Nem      |
| Dugós tengely lapos véggel    | Nem      |
| Vágóanyag                     | Egyéb    |

### Szabványok

Alkalmas fúráshoz      Nem

Hűtőcsatornával      Nem

Alkalmas  
csempékhez      Nem

Spirálfúró      Nem

Gyorszárral      Nem