



Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A320/A194 Acél Tűzi horganyzott Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X165 (6.1/2)

Cikkszám PIMM4285165

Márka -

UBB 500627789513

UNSPSC 00000000

EAN

csom. 1 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8 Inch
Hossz	165 mm
Osztály	Gr.L7 - Gr.7
Anyag	Acél
Felületkezelés	Tűzi horganyzott

Info

A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálható az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában. A tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Szabványok

ASTM A320/A194

Műszaki specifikációk

L (mm) 165

Műszaki rajz

FABORY

