



Hatlapfejes szerkezeti csavar nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1 túlméretes 1.1/8-7X6.1/2

Cikkszám	U04210.112.0650
Márka	-
UBB	500624083696
UNSPSC	31162400
EAN	8715492878915
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.1/8
Hosszúság (L) (Inch - ft)	6.1/2
TPI	7
Osztály	Gr.A325 Type 1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Extra információ	túlméretes
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM F3125
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Info	A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják. Ezért a tűzihorganyzást követően NEM

Szabványok

ASME	B18.2.6
------	---------

fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyag menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.

Műszaki specifikációk

F	1.13/16
H	11/16
L_T (min.)	2
TPI	7

Műszaki rajz

