

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 9/16-12X2.1/2



Cikkszám	U07000.056.0250
Márka	-
UBB	500620914704
UNSPSC	31161605
EAN	8717077358881
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	9/16
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft)	2.1/2
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM A574
Menetirány	Jobb
TPI	12
Felületkezelés	Felületkezeletlen

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0,844
H	0.562
J	7/16
L _T (min.)	1.5
Menetek per hüvelyk	12

Műszaki rajz

