



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 1.3/8-6X7 Inch

Cikkszám	U07000.137.0700
Márka	-
UBB	500620938497
UNSPSC	31161605
EAN	8717077360730
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1.3/8 Inch
Hossz	7 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A574
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info

Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével. Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél. Vigyázat: ezeknek a

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

FABORY termékeknek
az elektromos
horganyzása
hidrogénes
ridegdedést okozhat.ft
= teljes menetes

Műszaki **specifikációk**

A	2.062
H	1.375
J	1
LT (min.)	3.44
Menetek per hüvelyk	6

Műszaki **rajz**

