



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Horganyzott 1/2-20X1.3/4

Cikkszám	U07041.050.0175
Márka	-
UBB	500625364905
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887252
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/2 Inch
Hossz	1.3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A574
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Fine

Info

Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével. Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél. Vigyázat: ezeknek a termékeknek

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

FABORY az elektromos
horganyzása
hidrogénes
ridegedést okozhat.ft
= teljes menetes

Műszaki specifikációk

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT (min.)	1.5
Menetek per hüvelyk	20

Műszaki rajz

