



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Horganyzott 3/4-16X2 Inch ft

Cikkszám	U07041.075.0200
Márka	-
UBB	500625366231
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887382
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3/4 Inch
Hossz	2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM A574
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Fine

Info

Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével. Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél. Vigyázat: ezeknek a termékeknek

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

FABORY az elektromos
horganyzása
hidrogénes
ridegedést okozhat.ft
= teljes menetes

Műszaki specifikációk

A	1.125
H	0.75
J	0.625
LT (min.)	2
Menetek per hüvelyk	16

Műszaki rajz

