



## Peremes fejű imbusz UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen #0-80X5/16

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U07230.006.0031          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500621006369             |
| UNSPSC    | 31161518                 |
| EAN       | 8715492890580            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Átmérő                   | NO.0                  |
| Hossz                    | 5/16 Inch             |
| Behajtási tulajdonságok  | Hatlapú bemélyedés    |
| Fej alak                 | Félgömbfej            |
| Anyag                    | Alloy steel           |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM F835             |
| Menetirány               | Jobb                  |
| Felületkezelés           | Felületkezeletlen     |
| Menetek                  | Unified National Fine |

### Info

A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő. Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni. A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége. Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes

### Szabványok

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

# FABORY

és annál kisebb  
meneteknél 3A,  
a horganyzás  
miatt a menetek  
esetleg nem fognak  
passzolni.

## Műszaki specifikációk

|   |       |
|---|-------|
| A | 0.114 |
| H | 0.032 |
| J | 0.035 |

Menetek per hüvelyk 80

## Műszaki rajz

