



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen #2-56X1 Inch

Cikkszám	U07410.008.0100
Márka	-
UBB	500621011054
UNSPSC	31161518
EAN	8717077365803
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.2
Hossz	1 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F835
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info

ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a

Szabványok

ASME B18.3

Műszaki specifikációk

A	0.197
H	0.064
J	0.05
LT (min.)	0.62
Menetek per hüvelyk	56

Műszaki rajz

