



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen 5/16-18X2.1/4

Cikkszám	U07410.031.0225
Márka	-
UBB	500621021376
UNSPSC	31161518
EAN	8717077366831
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/16 Inch
Hossz	2.1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F835
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info

ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0.656
H	0.198
J	0.1875
LT (min.)	1.12
Menetek per hüvelyk	18

Műszaki rajz

