



## Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #5-40X1/4

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U07810.012.0025          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500624356449             |
| UNSPSC    | 31161518                 |
| EAN       | 8717077370371            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Átmérő                   | NO.5                    |
| Hossz                    | 1/4 Inch                |
| Behajtási tulajdonságok  | Hatlapú bemélyedés      |
| Anyag                    | Alloy steel             |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM F912               |
| Menetirány               | Jobb                    |
| Point                    | Flat                    |
| Felületkezelés           | Felületkezeletlen       |
| Menetek                  | Unified National Coarse |

Info

A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő. Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

### Szabványok

ASME B18.3

### Műszaki specifikációk

C (max.) 0.067

### Műszaki rajz

J 0.0625

T (min.) 0.08

Menetek per hüvelyk 40

