



Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/8-11X7/8

Cikkszám	U07810.062.0087
Márka	-
UBB	500624364369
UNSPSC	31161518
EAN	8717077371224
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/8 Inch
Hossz	7/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F912
Menetirány	Jobb
Point	Flat
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info

A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő. Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

ASME B18.3

Műszaki specifikációk

C (max.) 0.371

Műszaki rajz

J 0.3125

T (min.) 0.312

Menetek per hüvelyk 11

