



**Hatlapú belső kulcsnyílású
hernyócsavar ,tölcséres
véggel, UNC ASME
B18.3 Alloy steel ASTM
F912 Felületkezeletlen
5/16-18X3/16**

Cikkszám	U07840.031.0018
Márka	-
UBB	500624420203
UNSPSC	31161518
EAN	8717077372498
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/16 Inch
Hossz	3/16 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F912
Menetirány	Jobb
Point	Cup
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Unified National Coarse

Info
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Szabványok

ASME	B18.3
BS	2470

Műszaki specifikációk

C (max.)	0.172
J	0.15625
t (min.)	0.156
Menetek per hüvelyk	18

Műszaki rajz

