



Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 3

Cikkszám	U1430.030.001
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	240202519064
-----	--------------

UNSPSC	23241615
--------	----------

EAN	
-----	--

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	--------------------------

Műszaki adatok

Threaded pitch (P)	0.50
--------------------	------

a □	2.7
-----	-----

Alapanyag	HSS-E
-----------	-------

d ₁	M3
----------------	----

d ₂	3.40
----------------	------

Átmérő (mm)	3
-------------	---

Behajtó méret	2.7
---------------	-----

Befogási tartomány	11
--------------------	----

L ₁	56
----------------	----

L ₂	11
----------------	----

Egész hosszúság	56
-----------------	----

Méret	M 3x0.5
-------	---------

Tűrés	ISO 2 /6H
-------	-----------

Info	Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
------	--

Megjegyzések	1-részes metrikus menetfúró a DIN 13 szerint. Fényesre köszörülve, kék gyűrűvel megjelölve, ármenő furatokhoz. A kobaltot tartalmazó HSS-ECó anyag jobb hőelvezetést biztosít, ami jelentősen növeli a
--------------	--

Szabványok

DIN	371
-----	-----

termelékenységet.
A spirális hegy megszakítás nélküli forgácsáramlást biztosít az előtolás irányába, az egyenes hornyok gondoskodnak a kenőanyag bevezetéséről. P = menetemelkedés.

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

