



Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 14

Cikkszám	U1431.140.001
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	240202519718
-----	--------------

UNSPSC	23241615
--------	----------

EAN	
-----	--

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	--------------------------

Műszaki adatok

Threaded pitch (P)	2
--------------------	---

a □	9
-----	---

Alapanyag	HSS-E
-----------	-------

d ₁	M14
----------------	-----

d ₂	11
----------------	----

Átmérő (mm)	14
-------------	----

Behajtó méret	9.0
---------------	-----

Befogási tartomány	30
--------------------	----

L ₁	110
----------------	-----

L ₂	30
----------------	----

Egész hosszúság	110
-----------------	-----

Méret	M 14x2.0
-------	----------

Tűrés	ISO 2 /6H
-------	-----------

Info	Műszaki tájékoztató füzet kérésre kapható.
------	--

Megjegyzések	1-részes metrikus (ISO) menetfúró DIN 13 szabvány szerinti -M- normál menetemelkedéssel. Egyenes hornyok, vékonyított szár. A kobaltot tartalmazó HSS-ECo anyag jobb hőelvezetést biztosít, ami
--------------	---

Szabványok

DIN	376
-----	-----

jelentősen növeli a termelékenységet. A spirális hegy megszakítás nélküli forgácsáramlást biztosít az előtolás irányába, az egyenes hornyok gondoskodnak a kenőanyag bevezetéséről. Kék gyűrűvel megjelölve, átmenő furatokhoz. P = menetemelkedés

Műszaki specifikációk

Műszaki rajz

