



Retaining ring internal, type NA2 ASME B18.27 Rugóacél UNS G10600/G10900 9 Inch

Cikkszám	U36050.900.0001
Márka	-
UBB	500625923866
UNSPSC	31162400
EAN	8712423061705
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	UNS G10600/ G10900
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Fontos, hogy az összeszerelésnél ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális megengedett feszítés 0,99 x S1. Szakszerű összeszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy kúp segítségével szereljük össze.

Szabványok

ASME	B18.27
------	--------

Műszaki specifikációk

B	9
Groove G	9.405
Groove W	0.209
Groove Z	0.606

Műszaki rajz

Ring D	9.83
Ring E ≈	0.609
Ring T	0.187
Size	NA2-900

