



**Illesztőszeg, tekercsrugós,
általános igénybevételre
ASME B18.2.2 ASME
B18.8.2 Rugóacél SAE 1070
1/2X3.3/4**

Cikkszám	U39140.050.0375
Márka	-
UBB	500626360274
UNSPSC	31162400
EAN	8715494002233
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	3.3/4 Inch
A (nom.)	0.5
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.535
B (max.)	0.488
C (ref.)	0.11
A (min.)	0.516
V	22500

Műszaki rajz

