



Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 3/32X1 Inch

Cikkszám	U39150.009.0100
Márka	-
UBB	500626363088
UNSPSC	31162400
EAN	8715494003865
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	1 Inch
A (nom.)	0.09375
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.103
B (max.)	0.091
C (ref.)	0.038
A (min.)	0.098
V	1150

Műszaki rajz

