



Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/8X3/4

Cikkszám	U39150.012.0075
Márka	-
UBB	500626363732
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004022
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	3/4 Inch
A (nom.)	0.125
Anyag	Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők	SAE 1070
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Szabványok

ASME	B18.8.2
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.136
B (max.)	0.121
C (ref.)	0.044
A (min.)	0.13
V	2000

Műszaki rajz

