

## Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X1.1/2



Cikkszám	U51044.025.0150
Márka	-
UBB	500624176003
UNSPSC	31161605
EAN	
csom. 2	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

D	1/4
D <sub>1</sub>	10-24
Hosszúság (L) (Inch - ft)	1.1/2
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb

### Szabványok

BS	2470
ASME	B18.3

### Műszaki specifikációk

Menetek per hüvelyk	24
J	1/8
A (max.)	0.375
D <sub>1</sub>	#10
D (min.)	0,2460
E	0.375
H (max.)	0.188
D (max.)	0,2480

### Műszaki rajz

