



Hatlapú belső kulcsnyílású, sülyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X1 Inch

Cikkszám	U51060.008.0100
Márka	-
UBB	500621309979
UNSPSC	31161518
EAN	8717077391321
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.2
Hossz	1 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Info
ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a

Műszaki specifikációk

A	0.197
H	0.064
J	0.05
LT (min.)	0.62
Menetek per hüvelyk	56

Műszaki rajz

