



## Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #6-32X1 Inch

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U51060.013.0100          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500621313260             |
| UNSPSC    | 31161518                 |
| EAN       | 8717077391659            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Átmérő                   | NO.6                    |
| Hossz                    | 1 Inch                  |
| Osztály                  | CW / CW1                |
| Behajtási tulajdonságok  | Hatlapú bemélyedés      |
| Fej alak                 | Süllyesztett fej        |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél       |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM F879 304           |
| Menetirány               | Jobb                    |
| Menetek                  | Unified National Coarse |

### Info

ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a

### Szabványok

ASME B18.3

## Műszaki specifikációk

|                     |          |
|---------------------|----------|
| A                   | 0.307    |
| H                   | 0.097    |
| J                   | 0.078125 |
| LT (min.)           | 0.75     |
| Menetek per hüvelyk | 32       |

## Műszaki rajz

