

Csavar lapos-süllyesztett fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #8-32X2.1/2



Cikkszám	U51110.016.0250
Márka	-
UBB	500624984695
UNSPSC	31161504
EAN	
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	#8
Hosszúság (L) (Inch - ft)	2.1/2
TPI	32
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Countersunk flat
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány	Jobb

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

Menetek per hüvelyk	32
J (max.)	0.054
T (max.)	0.045
H (max.)	0.1
A (max.)	0.312

Műszaki rajz

