

Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #10-24X3 Inch



Cikkszám	U51213.019.0300
Márka	-
UBB	500625026900
UNSPSC	31161504
EAN	8717077798021
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	#10
Hosszúság (L) (Inch - ft)	3 Inch
TPI	24
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott tulajdonságok
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány	Jobb

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.359
H (max.)	0.137
J (max.)	0.060
T (max.)	0.087
Menetek per hüvelyk	24

Műszaki rajz

