



Hatlapú belső kulcsnyílású, sülyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #0-80X1/8 ft

Cikkszám	U51566.006.0012
Márka	-
UBB	500621337285
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394155
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.0
Hossz	1/8 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Fine

Info

ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0.138
H	0.044
J	0.035
LT (min.)	0.5
Menetek per hüvelyk	80

Műszaki rajz

