



Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS TiAIN 10,0MM

Cikkszám	U6330.100.001
Márka	-
UBB	500500210751
UNSPSC	20102007
EAN	8715494638203
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Süllyesztés DIN 74 Af szerint	M5
Alapanyag	HSS
d ₁	10
d ₂	6
d ₃	2.50
Bevonat	TiAIN
Hosszúság (L) (mm)	50
Egész hosszúság	50
Típus	C
Megjegyzések	Süllyesztőfúrók szög: 90°. Szár: hengeres. Vágóélek: 3. CBN csiszolás. Ideális durva él- és berezgés-mentes lesorjázáshoz, és kúpos süllyesztéshez. Alkalmazható acél, öntöttvas, nem vas- és könnyűfémek esetén. A legjobb eredmény alacsony forgácsolási sebességeknél.

Szabványok

DIN	335C
-----	------

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

