



## Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS TiAIN 11,5MM

Cikkszám	U6330.115.001
Márka	-
UBB	500500210918
UNSPSC	20102007
EAN	8715494638227
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Süllyesztés DIN 74 Af szerint	M6
Alapanyag	HSS
d <sub>1</sub>	11.50
d <sub>2</sub>	8
d <sub>3</sub>	2.80
Bevonat	TiAIN
Hosszúság (L) (mm)	56
Egész hosszúság	56
Típus	C
Megjegyzések	Süllyesztőfúrók szög: 90°. Szár: hengeres. Vágóélek: 3. CBN csiszolás. Ideális durva él- és berezgés-mentes lesorjázáshoz, és kúpos süllyesztéshez. Alkalmazható acél, öntöttvas, nem vas- és könnyűfémek esetén. A legjobb eredmény alacsony forgácsolási sebességeknél.

### Szabványok

DIN	335C
-----	------

**FABORY** *OF COURSE.*  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

