



Metabo Rotary hammer BHE 2444

Numero articolo	1Z537585
Marchio	-
UBB	500658526966
UNSPSC	27112700
EAN	4007430203731
PKG. di 1	Solo full box

Parametri tecnici:

Potenza nominale assorbita 800

Energia massima del singolo soffio 2.3

Inserimento dell'utensile Presa SDS plus

Diametro di foratura in acciaio 13

Diametro di foratura in legno dolce 30

Diametro di foratura del calcestruzzo con trapano a percussione 24

Numero massimo di colpi 5400

Velocità di rotazione a vuoto 0 - 1230

Standard