



O-ring, d2=3,0mm Rubber NBR 70° Shore A d2=3,0mm 20,2MM

Numero articolo	38810.020.201
Marchio	-
UBB	950357101282
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785824
PKG. di 10	Solo full box

Parametri tecnici:

Diametro	20.2 mm
Color title	Black
Material	Rubber
Material technical	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,0mm

Standard

Specifica tecnica

d1	20.2
D (mm)	20.2
Thickness	3

Disegno tecnico

