



Bosch Hammer drill bit 25X1200/1320

Numero articolo	B4989.251.320
Marchio	-
UBB	500621650356
UNSPSC	20111603
EAN	3165140565646
PKG. di 1	Solo full box

Parametri tecnici:

Standard

Lunghezza totale	1320
Diametro trapano	25
Diametro dell'albero	18
Sistema di presa	SDS-max
Lunghezza di taglio	1200
Adatto per acciaio inox	No
Con trapano centrale	No
Adatto per plastica	No
Adatto per acciaio	No
Adatto per calcestruzzo	Sì
Adatto per ceramica	No
Adatto per ghisa	No
Adatto per legno	No
Adatto per metalli non ferrosi	No
Adatto per pietra	Sì
Adatto per vetro	No
Punta bilaterale	No
Asse a innesto con estremità piatta	No

Adatto per la barenatura	No
Con canale di raffreddamento	No
Adatto per piastrelle	No
Trapano a spirale	No
Con bloccaggio rapido	No