



Ruko Tube & sheet drill 5-36-50MM

Numero articolo	F6300.101.005
Marchio	-
UBB	240203143328
UNSPSC	20111603
EAN	4007140000385
PKG. di 1	Solo full box

Parametri tecnici:

Unità di misura	mm
Diametro massimo della punta	50
Diametro minimo della punta	36
Versione in metallo duro	Sì
Materiale di taglio	HSS

Standard