

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X50

Artikelnummer	04113.160.050
Merk	-
UBB	952351672771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118882
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technische tekening

